

Sixton zaščitni čevlji Croda BOA (S7S) ESD



Izvedba: gležnjar

Zaščitna kapa:

kapa iz steklenih vlaken

Vmesni podplat:

tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: ESD certificirani ,
z membrano , Öpredpis Z 1259 ,
nadkapa

Dodatne zahteve: AN , CI , CR , ESD ,
FO , HI , HRO , LG , SC , SR

Znamke: Sixton

Predpis: EN ISO 20345 ,
ÖNORM Z 1259

Gornji material: usnje

Material podplata: PU/nitril

Sistem zapiranja:

BOA sistem zapiranja



OPIS IZDELKA za Sixton zaščitni čevlji Croda BOA (S7S) ESD

Opora za gleženj ASP za varnost med gibanjem, ščiti in podpira gleženj. Spodbuja bolj zdravo držo in naravno hojo • stabil Active Support, torzijska opora za peto, lok in srednji del stopala • zapenjanje BOA® Fit • podplat iz gume Vibram® Traction Lug iz PU, idealna rešitev za neraven, skalnat teren • zračna membrana Hdry • sistem blaženja D3O. • testirano na ESD.

MATERIAL: Naoljeno nubuk usnje Dakar Hydro 1,8–2,0 mm, ojačitev gležnja iz TPU.

PODPLAT: PU z reciklirano gumo Vibram.

Predpisi

certificirano v skladu z:

EN ISO 20345 S7S FO HI HRO CI CR AN SC LG SR

Kapa iz steklenih vlaken, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	SX-10736	11	36
	SX-10737	11	37
	SX-10738	11	38
	SX-10739	11	39
	SX-10740	11	40
	SX-10741	11	41
	SX-10742	11	42
	SX-10743	11	43
	SX-10744	11	44
	SX-10745	11	45
	SX-10746	11	46
	SX-10747	11	47
	SX-10748	11	48

PREDPISI za Sixton zaščitni čevlji Croda BOA (S7S) ESD

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev




Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorpcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerol in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓


ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaščitna in poklicna obutev



V predpisu ÖNORM Z 1259 je določen postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedске zaščitne in poklicne obutve. Zahteve predpisa ÖNORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.

Sixton – Preberite več o Sixton tehnologijah

Sixton® združuje stare tradicije izdelave čevljev z novim dizajnom in najboljšimi možnimi zaščitnimi predpisi. Raziskovalne in inovacijske spretnosti so najpomembnejše za proizvajalca zaščitne obutve in s tem je blagovna znamka Sixton® postala ime za kakovost.



THE BOA® FIT SYSTEM

BOA® FIT SYSTEM je učinkovit sistem zapiranja, ki ga je enostavno upravljati. Enostaven za uporabo, vijačni gumb BOA® zagotavlja dobro prileganje brez tlačnih točk, čevljev udobno in stabilno sedi na nogi. Fino nastavljen vijačni gumb omogoča delovanje samo z eno roko in ga je mogoče enostavno nastaviti. Sistem in vrvi so bili testirani v najtežjih pogojih in obljublajo absolutno trpežnost. Vijačni gumbi in vrvi BOA® imajo doživljenjsko garancijo.

SIXTON® RESOLUTE SYSTEM TEHNOLOGIJA

Interakcija nadzora StabilActive in Dynamic HC iz Sixton® s patentiranim materialom D30® dosega nadzorovano stabilnost in optimalno blaženje, kar zagotavlja opazno manjšo utrujenost in zmanjšuje tveganje za dolgotrajne poškodbe, ki jih povzroča vsakodnevna hoja in stanje na trdih tleh.

Dinamični vložek D30® v predelu pete srednjega podplata absorbira in blaži energijo udarca pri vsakem gibu. Z absorpcijo 300 Newton zmanjša največjo obremenitev pete in tako ščiti celoten gibalni sistem uporabnika pred močnimi udarnimi sunki in nestabilnostjo. Ergonomska stabilizacija pete Dynamic HC control varno objame peto, zagotavlja dober položaj stopala in podpira gleženj med bočnimi gibi. Stabilizacija StabilActive Support na sredini stopala podpira naravno gibanje stopala, zagotavlja udobje in povečuje stabilnost.

